



75664593



Tastsensor 4fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Edelstahl Rostfrei

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Funktionen

Mit Raumthermostat	Ja
--------------------	----

Abmessungen

Höhe	149,20 mm
Breite	88,50 mm
Tiefe	16,65 mm

Ausstattung

Anzahl der Betätigungs punkte	10
-------------------------------	----

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
RAL Nummer	9022
Werkstoff	Metall Edelstahl
Glanzgrad	Matt

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Bildschirm

Mit Display	Ja
-------------	----

Texte

Funktion	Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Temperaturreglerfunktionen Mit Ventilschutzfunktion Tastenhilfefunktion aktivierbar
Betriebsart	Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz- Betrieb
Schutz	Mit Demontageschutz
Temperatur	Temperaturmessung über internen Temperaturfühler und/oder externes Kommunikations-Objekt (Gewichtungsverhältnis parametrierbar) Bereitstellen des internen Temperaturmesswertes über Kommunikations- Objekt

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja