



16241404

Wip met opdruk "0" en lens, berker S.1/B.3/B.7, alulook

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld Gelakt

Afmetingen

Hoogte	54,90 mm
Breedte	55,70 mm
Diepte	22 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Ja
-------------------------------	----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Teksten

Opdruk	Met opdruk "0"
Montagewijze	Klembevestiging
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: groepsimpulsdrukker 1-voudig
Wipschakelaar/-impulsdrukker	Voor meerpole wipschakelaar

Geschild voor

S.x/B.x	
---------	--

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja