



WH25180307C

kallysto line UP komplett: Drehschalter S0/3-polig/ 0-1-0-1 / Beige

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Beige
RAL Nummer	1015
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit voller Abdeckplatte
------------------	--------------------------------------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Abmessungen

Abmessungen	92 x 92 mm
Einbautiefe	14 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	49 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
-----------	------

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	Ausschalter Schema 0/3-polig

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----