

**Armadio inox, Orion.Plus.Inox, porta cieca 800X600X300 mm AISI 304**

**Caratteristiche tecniche**

**Serie**

Altezza	800 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	300 mm
Spessore dei fianchi	1,20 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Classe protezione	Isolamento classe I
Tipo di bloccaggio	Serratura a cilindro Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK10

**Equipaggiamento**

Numero di aperture della flangia	2
----------------------------------	---

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Installazione a parete
Adatto per l'uso esterno	Si

**Materiali**

Colore	Acciaio inox
Materiale	Acciaio inox

**Porta / coperchio**

Porta/frontale trasparente	No
----------------------------	----

**Corrente**

Corrente nominale	630 A
-------------------	-------

**Sostenibilità**

Senza alogenri	Si
----------------	----