




1082190900

S.1/B.x - int.rot. chave estores, brc mt

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Chave
--------------------------	-------

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	58 mm
Largura	58 mm
Profundidade	20 mm

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Textos

Impressão	Com gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso

Adequado para

Berker S.x/B.x	
----------------	--

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim