



FP74SN2



Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1100 mm bredd 1050 mm

**Tekniska egenskaper**

**Dimensioner**

Höjd	1100 mm
Bredd	1050 mm
Djup	205 mm
Material tjocklek sidovägg	1 mm

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	Låsstång Utan lås
Slagtålighet IK	IK09

**Utrustning**

Antal sektioner i bredd	4
Antal öppningar för flänsplattor	8

**Installation, montering**

Montering	Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

**Material**

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

**Utrustning**

Antal rader	7
-------------	---

**Material**

Ytbehandling	Matt
--------------	------

**Skydd, dörr**

Antal dörrar	2
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

**Elektrisk ström**

Märkström	250 A
-----------	-------

**Hållbarhet**

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----