



L6878VERZ

Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 100x260mm verzinkt

Technische Eigenschaften

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse	I90
------------------------	-----

Architektur

Anzahl der beflammbaren Seiten	3
--------------------------------	---

Abmessungen

Höhe	142 mm
Innenhöhe	102 mm
Breite	300 mm
Innenbreite	259 mm
Mass a	400 mm
Lichter innerer Querschnitt	26418 - 26418 mm ²

Werkstoff

Werkstoff	Gips Stahl
Oberfläche	Verzinkt

Ausstattung

Ummantelungswerkstoff	Stahl
-----------------------	-------

Werkstoff

Farbe	Zink
-------	------

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

