



L6878VERZ

**Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 100x260mm verzinkt**

**Technische Eigenschaften**

**Sicherheit**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Feuerwiderstandsklasse | I90 |
|------------------------|-----|

**Architektur**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Anzahl der brennbaren Seiten | 3 |
|------------------------------|---|

**Abmessungen**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Höhe                        | 142 mm                        |
| Innenhöhe                   | 102 mm                        |
| Breite                      | 300 mm                        |
| Innenbreite                 | 259 mm                        |
| Maß a                       | 400 mm                        |
| Lichter innerer Querschnitt | 26418 - 26418 mm <sup>2</sup> |

**Werkstoff**

|            |               |
|------------|---------------|
| Werkstoff  | Gips<br>Stahl |
| Oberfläche | Verzinkt      |

**Ausstattung**

|               |       |
|---------------|-------|
| Blechmaterial | Stahl |
|---------------|-------|

**Werkstoff**

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Zink |
|-------|------|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

**Abbildungen | Zeichnungen**

