



L6878VERZ

Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 100x260mm verzinkt

Technische Eigenschaften

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse

I90

Architektur

Anzahl der beflammbaren Seiten

3

Abmessungen

Höhe

142 mm

Innenhöhe

102 mm

Breite

300 mm

Innenbreite

259 mm

Maß a

400 mm

Lichter innerer Querschnitt

26418 - 26418 mm²

Werkstoff

Werkstoff

Gips
Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausstattung

Blechmaterial

Stahl

Werkstoff

Farbe

Zink

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja

Abbildungen | Zeichnungen

