



BRS651701VERZ

**socle de geulotte, acier**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|          |         |
|----------|---------|
| Hauteur  | 68 mm   |
| Largeur  | 170 mm  |
| Longueur | 2000 mm |

**Cache, porte**

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Nombre de couvercles pouvant être montés | 1     |
| Largeur de la partie supérieure 1        | 80 mm |
| Largeur de la partie supérieure 2        | 0 mm  |
| Largeur de la partie supérieure 3        | 0 mm  |

**Dimensions**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Section intérieure | 10240 - 10240 mm <sup>2</sup> |
|--------------------|-------------------------------|

**Capacité**

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs) | 29 |
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 42 |

**Compatibilité**

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Format appareillages compatibles | Standard 60 mm, 45 mm, CEE, EIB, appareillage modulaire |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|

**Installation, montage**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Oui |
|----------------------|-----|

**Matière**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Matière               | Acier     |
| Traitement de surface | Galvanisé |
| Couleur               | Zinc      |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK08 |
| Indice de protection IP | IP40 |

**Conditions d'utilisation**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 90 °C |
|------------------------|------------|

**Connectivité**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Accessoires d'alignement | Ecclisses en références séparées |
|--------------------------|----------------------------------|

**Equipement**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Ecclisses incluses         | Non |
| Nombre d'agrafes par mètre | 0   |
| Avec film de protection    | Oui |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

**Illustrations | dessins**

