



HCS125AC

Lasttrennschalter h3+ P160 3 polig 125A CTC

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw IEC60947	2 kA

Architektur

Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	Knebel

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 - 95 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter	6 - 70 mm ²

Spannung

Isolationsspannung Ui	800 V
Stossspannungsfestigkeit	8000 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Funktionen

Auslöser	Schalter
----------	----------

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja