



FL213B

Orion Schrank, Polyester Schutzklasse II, Standardtür 500x400x200mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	500 mm
Breite	400 mm
Tiefe	200 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Kant 7 mm Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
---	---

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Ja

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

Ausstattung

Anzahl Reihen	3
---------------	---

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlosser	2
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----