



M16479001

Mini-snap 4,5-6 mm, inclusief kleefband, wit

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	7 mm
Breedte	6 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	25 - 25 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	0
--	---

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
RAL-code	9001
Kleur	Crème

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Zonder koppeling
------------------	------------------

Samenstelling

Aantal scheidingswanden	0
Aantal scheidingswanden	0
Inclusief kabelklem	Nee
Met beschermfolie	Nee

Afbeeldingen | tekeningen

