



M-TG5020

Stahlblechtür IP55 500x2000 (BxH) lackiert

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Höhe | 1896 mm |
| Breite | 495 mm |
| Tiefe | 20 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|-------------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
| Art der Schranktür | Anschlagtür |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------------|
| RAL Nummer | 7035 |
| Farbe | Lichtgrau |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |

Sicherheit

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP55 |
|--------------|------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |