



M16479016

### Zelfklevende kabelgeleider 4,5 tot 6mm

#### Technische karakteristieken

##### Afmetingen

Hoogte	7 mm
Breedte	6 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	25 - 25 mm <sup>2</sup>

##### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	0
--	---

##### Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
RAL-kleur	9016
Kleur	Verkeerswit

##### Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

##### Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Zonder koppeling
---------------------	------------------

##### Uitrusting

Aantal scheidingswanden	0
Aantal scheidingswanden	0
Met kabelhouders	Nee
Met beschermfolie	Nee

##### Duurzaamheid

REACH conform	Ja
---------------	----

#### Afbeeldingen | tekeningen

