



109300

Glasmittelrahmen 1fach Serie Glas klar

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl der Einsätze	1
Anzahl Module	1

Werkstoff

Farbe	Klar
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Glas
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	77 mm
Breite	80 mm
Tiefe	5,80 mm

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
Einbau-/Anschlussort	Waagrecht Senkrecht

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

Texte

Montageart	Klemmbefestigung Für Kombinationsmontage
------------	---

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja