



109300

Β. ΠΛΑΙΣΙΟ GLAS ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΥΑΛΙ ΔΙΑΦΑΝΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

| | |
|----------------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων διακόπτη | 1 |
| Αριθμός στοιχείων | 1 |

Υλικά

| | |
|----------------------|-------------|
| Χρώμα | Διάφανο |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Γυαλιστερό |
| Υλικό | Γυαλί |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο |

Διαστάσεις

| | |
|--------|---------|
| Ύψος | 77 mm |
| Πλάτος | 80 mm |
| Βάθος | 5,80 mm |

Παρελκόμενα

| | |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Τοποθέτηση | Ράγα DIN |
| Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης | Οριζόντια Κάθετα |

Ασφάλεια

| | |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
| Αντοχή σε κρούση IK | IK02 |

Συνθήκες χρήσης

| | |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

Κείμενο

| | |
|---------------------|--|
| Τρόπος εγκατάστασης | Τοποθέτηση σφιγκτήρα Για συνδυαστική τοθέτηση |
|---------------------|--|

Βιωσιμότητα

| | |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |