



LFH6015009010

Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 60x150mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	150 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	7122 - 7122 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	30
---	----

Werkstoff

Werkstoff	PC-ABS
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

Konnektivität

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 1
Anzahl steckbare Trennwände	3
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

Abbildungen | Zeichnungen

