



LABLG207011

Leitungsauslass mit Blinddeckel Spannbereich >20mm aus PA eisengrau

Technische Eigenschaften

Anleitung

Bodenpflege Trocken

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen Ja

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Abmessungen

Einbaudurchmesser 111 mm

Installation, Montage

Geeignet für Bodenvertiefungen Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

Geeignet für Feuchtreinigung Nein

Werkstoff

Werkstoff Polyamid (PA)

Produktfarbe Eisengrau

RAL Nummer 7011

Farbe Eisengrau

Sicherheit

Schutzart IP im ungenutzten Zustand IP30

Abbildungen | Zeichnungen

