



SN116P

## Tekniska egenskaper

### Elektrisk ström

|           |      |
|-----------|------|
| Märkström | 16 A |
|-----------|------|

### Frekvens

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

### Material

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Färg         | Ljusgrå           |
| RAL-kod      | 7044              |
| Ytbehandling | Matt              |
| Material     | Polykarbonat (PC) |
| Behandling   | Obehandlad        |

### Dimensioner

|       |          |
|-------|----------|
| Höjd  | 75 mm    |
| Bredd | 43,75 mm |
| Djup  | 61 mm    |

### Installation, montering

|           |           |
|-----------|-----------|
| Montering | DIN-skena |
|-----------|-----------|

### Anslutning

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Anslutningstyp   | Skruvterminal   |
| Typ av montering | Snabbanslutning |

### Utrustning

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontakt/kontakttyp uttag | Schuko - Jordade |
| Roterad centralinsats    | Nej              |
| Med gångjärnslock        | Nej              |
| Med rund skyddsjordstift | Nej              |
| Med signallampa          | Ja               |
| Med lås                  | Nej              |

### Tillbehör

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 2 |
|---------------|---|

### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Petskyddad          | Nej  |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |

### Funktioner

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Med orienteringsbelysning | Nej |
|---------------------------|-----|

### Text

|         |             |
|---------|-------------|
| Präglad | Utan symbol |
|---------|-------------|

### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |