




REA653Y



Innenstation Video Komfort AP 2Draht alu matt TOUCH

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Kunststoff Thermoplast

Abmessungen

Höhe	145 mm
Breite	93 mm
Tiefe	16 mm
Abmessungen	145 x 93 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 60 °C

Spannung

Betriebsspannung über Bus	24 - 24 V
---------------------------	-----------

Elektrischer Strom

Stromaufnahme während des Betriebs	220 mA
Stromaufnahme (Ruhe)	12 mA

Bildschirm

Mit Touch Screen	Nein
------------------	------

Texte

Montageart	Flache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose Für senkrechte Montage
Anschluss	Anschluss für Etagenruftaster Anschluss für optionale Zusatzspeisung Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen

Funktionen

Türkommunikationsart	Audio + Video
Lautstärkeregelung	Ja

Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm ²
-------------------	-----------------------

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
---	--------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Zubehör

Zusatzgerät anreihbar	Nein
-----------------------	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----