



47241909



#### Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und erh. Berührungsschutz S.1 IP44 pw matt

##### Technische Eigenschaften

###### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

###### Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

###### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

##### Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	41,60 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

##### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

##### Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung

##### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

##### Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Selbstschließender Klappdeckel
------------------	--------------------------------

##### Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

##### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK02
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44

##### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Texte**

Aufdruck	Mit Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Anschlussart	Mit Steckklemme

**Geeignet für**

Berker S.x/B.x

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja