



SNS016

Steckdose 16A 250V 2,5PLE, QuickConnect

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

RAL Nummer	7035 7044
------------	--------------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Polycarbonat (PC)
-----------	-------------------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Abmessungen

Höhe	75 mm
------	-------

Breite	44 mm
--------	-------

Tiefe	66 mm
-------	-------

Anzahl Einheiten	1
------------------	---

Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm
-----------------------------	-------

Einbautiefe	40 mm
-------------	-------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
---------------------------------	--------

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
--------------------------	------

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
------------------------------	------

Mit Signallampe	Nein
-----------------	------

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
-------------------------------	------

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----