



LNH000006M6A

**Wkładka bezp. nożowa NH000 wsk.podw. uchwyt niez. aM 6A 690VAC**

**Właściwości techniczne**

**Architektura**

Charakterystyka wyzwalania	aM
----------------------------	----

**Bezpiecznik**

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH000
---------------------------------	-------

Charakterystyka bezpiecznika	aM
------------------------------	----

**Napięcie**

Typ napięcia zasilania	AC
------------------------	----

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	690 - 690 V
--	-------------

Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz	690 - 690 V
----------------------------------	-------------

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	6 A
-----------------	-----

**Warunki użytkowania**

Izolowany	Nie
-----------	-----

**Główne atrybuty elektryczne**

Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1	80 kA
--	-------

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0,30 W
--	--------

**Wymiary**

Wysokość	79 mm
----------	-------

Szerokość	21 mm
-----------	-------

Głębokość	51 mm
-----------	-------

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
---------------	-----

Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----