



UL25

### Porte-fusibles DII 25A pour profondeur de montage 44/51/66mm NT haut

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal

25 A

##### Architecture

Nombre de pôles

1

##### Fusible

Taille de l'élément fusible

DII

##### Eléments fournis

Avec cache

Non

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui