



BKWD300090

**tehalit.BK Kanał współrzędny wanna stalowa BKWD 300x(90-130)mm stal**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Szerokość	300 mm
Długość	2400 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	22150 - 22150 mm <sup>2</sup>

**Pojemność**

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	91
---	----

**Wymiary**

Minimalna wysokość posadzki	90 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	90 - 130 mm

**Warunki użytkowania**

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	3 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	2 kN

**Instrukcje**

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

**Wymiary**

Liczba wbudowanych jednostek	3
------------------------------	---

**Sprzęt**

Liczba przegród	1 - 1
Ze ścianką grodziową	Nie

**Instalacja, montaż**

Otwór montażowy	Bez
-----------------	-----

**Materiały**

Materiał	Stal
Materiał dolnej ścianki bocznej	Stal
Kolor	Ocynkowane

**Pokrywa, drzwi**

Materiał pokrywy	Stal
Obróbka pokrywy	Ocynkowany
Grubość drzwi/pokrywy	3 mm

**Funkcje**

Podstawa odłączona od głównej obudowy	Tak
---------------------------------------	-----

**Materiały**

Obróbka	Ocynkowany
---------	------------

**Funkcje**

Z dolnym przepustem	Tak
---------------------	-----

**Pokrywa, drzwi**

Pokrywa otworów montażowych	Nie
Zatraskowe mocowanie pokrywy	Nie

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

