



Kabelverteilersäule, ZAS, Baureihe 152, mit Sammelschienensystem, 4 x E-Cu

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Höhe | 1560 mm |
| Breite | 361 mm |
| Tiefe | 277 mm |

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Installation, Montage

| | |
|---------------------------|----|
| Geeignet für Außenbereich | Ja |
|---------------------------|----|

Ausstattung

| | |
|-------------------|------|
| Mit Montageplatte | Nein |
| Mit Sammelschiene | Ja |
| Mit Standfuß | Ja |
| Anzahl Felder | 1 |

Werkstoff

| | |
|------------|------|
| RAL Nummer | 7035 |
|------------|------|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44 |
| Stoßfestigkeit IK | IK10 |
| Schutzkategorie | Schutzkategorie II |

Werkstoff

| | |
|-----------|---------------------------------|
| Werkstoff | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
|-----------|---------------------------------|

Abdeckung, Tür

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Ausführung des Handgriffes | Schwenkhebelgriff |
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Anzahl der Schlosser | 2 |

Konnektivität

| | |
|------------|--------------|
| Montageart | teilversenkt |
|------------|--------------|

Architektur

| | |
|-----------|---|
| Polanzahl | 4 |
|-----------|---|

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 400 V |
|--------------|-------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|