



LNH3355MK

## Knivsäkring 3 355A

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

Kurva gG

#### Säkring

Säkringsstorlek NH3C

Säkringens karakteristik gG

#### Spänning

Matarspänning AC

Märkdruftspänning Ue 500 - 500 V

Märkspänning vid AC 50 Hz 500 - 500 V

#### Elektrisk ström

Märkström 355 A

#### Användningsförhållanden

Isolerad Ja

#### Elektriska huvudattribut

Märkkortslutningbrytförmåga Icn (IEC 60898-1) 120 kA

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström 32 W

#### Dimensioner

Höjd 150 mm

Bredd 66 mm

Djup 80 mm

#### Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja