



HXA025H

Contatto ausiliario bassa impedenza AX 1 NO + 1 NC 125V AC per h3 e h3+

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale 230 V AC15 0 A

Connettività

Tipo di connessione QuickConnect

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a scatto

Connessione

Tipo di contatto 1NC+1NO

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione AC/DC

Potenza

Potenza dissipata totale 3 W

Equipaggiamento

Numero di contatti INV 1

Numero di contatti NC 0

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP4X

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì