



HXA025H

Contatto ausiliario X/P160-X/P630 1no+nc 125Vac bassa impedenza

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale 230 V AC15

0 A

Connettività

Tipo di connessione

QuickConnect

Tipo di montaggio/installazione

Montaggio a scatto

Connessione

Tipo di contatto

1NC+1NO

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Potenza

Potenza dissipata totale

3 W

Equipaggiamento

Numero di contatti INV

1

Numero di contatti NC

0

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP4X

Sostenibilità

Conformità REACh – SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si