



SL1705208014

Deuromlijstingsgoot, deksel 17x52 mm, bruin

Technische eigenschappen

Afmetingen

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Hoogte          | 17 mm                     |
| Breedte         | 52 mm                     |
| Lengte          | 2000 mm                   |
| Binnendoorsnede | 800 - 800 mm <sup>2</sup> |

Capaciteit

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 2 |
|------------------------------------------------------------|---|

Materiaal

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Materiaal               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld             |
| RAL-code                | 8014                    |
| Kleur                   | Bruin                   |

Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Slagvastheid IK                            | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP40 |

Normen

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 65 °C |
|---------------------|------------|

Aansluitmogelijkheden

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Kanaalverbinding | Zonder koppeling |
|------------------|------------------|

Samenstelling

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Aantal scheidingswanden | 1     |
| Aantal compartimenten   | 2 - 2 |
| Aantal scheidingswanden | 0     |
| Inclusief kabelklem     | Nee   |
| Met beschermfolie       | Nee   |

Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |