



GS30009016

Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Verkehrsweiß
RAL Nummer	9016
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Polyamid (PA)
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	50 mm
Breite	180 mm
Tiefe	61 mm
Anzahl Einheiten	3

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5 - 2,5 mm ²
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	2

Installation, Montage

Montage auf	Geräteeinbaukanal C-Profil
-------------	----------------------------

Konnektivität

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	3x Schukosteckdosen

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Schutz

Erhöhter Berührungsschutz

Geeignet für

Hager Geräte Steckdose BRx

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja

Abbildungen | Zeichnungen

