



FP01SN2

**Univ. IP44 a.1550 l.300 p.205**

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura	1550 mm
Largura	300 mm
Profundidade	205 mm
Espessura da parede lateral	1 mm

**índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP44
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK09

**Equipamento**

Número de secções	1
Número de aberturas da placa de flange	2

**Instalação / montagem**

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

**Materiais**

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

**Equipamento**

Número de filas	10
-----------------	----

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	250 A
------------------	-------

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----