



B04519

Goulotte d'installation clip45 TerCia TA-C45 200x55 3 compartiments blanche

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	55 mm
Largeur	200 mm
Longueur	2000 mm

Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	3
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm
Largeur de couverture 2	45 mm
Largeur de la partie supérieure 3	45 mm

Dimensions

Section intérieure / utile	9790 - 9790 mm ²
----------------------------	-----------------------------

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Couleur	Blanc
Code RAL	9010

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Classe de protection (IP)	IP40

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

Équipement

Agrafe incluse	Non
Nombre de cloisons	2
Avec film de protection	Oui

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui