



13393512

Rahmen 2fach senkrecht weiß beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP W.1 grau

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl der Einsätze

2

Werkstoff

Farbe

Grau

RAL Nummer

7035

Glanzgrad

Matt

Werkstoff

Thermoplast

Oberfläche

Unbehandelt

Abmessungen

Höhe

154 mm

Breite

83 mm

Tiefe

23 mm

Anzahl der Einheiten horizontal

1

Anzahl der Einheiten vertikal

2

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld

Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

Stoßfestigkeit IK

IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-15 - 30 °C

Texte

Montageart

Für Schraubbefestigung
Für senkrechte Montage

Beleuchtung

Mit 2 elektrisch getrennten Beleuchtungsringen für voneinander
unabhängige Anwendungen/Funktionen
Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja