



13393512

**Cornice doppia, verticale, illuminabile 230 V, per montaggio a parete W.1 bianco**

**Caratteristiche tecniche**

**Numero di moduli**

Numero di bande 2

**Materiali**

Colore	Grigio
Codice RAL	7035
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

**Serie**

Altezza	154 mm
Larghezza	83 mm
Profondità	23 mm

**Acessori**

Con campo per l'etichetta No

**Installazione, montaggio**

Posizione di montaggio/collegamento Verticale

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

**Testo**

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite  
Per installazione verticale

Illuminazione Con 2 circuiti di illuminazione separati elettricamente per  
applicazioni/funzioni tra loro indipendenti  
Per illuminazione e commutazione di controllo

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si