



13393512

W.1 Ramka 2-kr pionowa z podświetleniem białym 230V 0,6 mA do puszek N/T, IP55

Właściwości techniczne

Pojemność

Krotność	2
----------	---

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7035
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	154 mm
Szerokość	83 mm
Głębokość	23 mm

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Instalacja, montaż

Pozycja montażu/połączenia	Pionowy
----------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Do mocowania śrubowego Do montażu pionowego
Oświetlenie	Z 2 podświetlanymi pierścieniami, z oddzielnym zasilaniem, umożliwiające niezależne zastosowanie/funkcje Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak