




13393512

Okvir, 2-struki, vertikalni, W.1 s bijelim osvjetljenjem 230V, NŽ

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj: 2

Materijali

Boja Siva

RAL kod 7035

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 154 mm

Širina 83 mm

Dubina 23 mm

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje Uspravno/Vertikalno

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Otpornost na udarce IK IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -15 - 30 °C

Tekst

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima
Za vertikalnu montažu

Rasvjeta Sa 2 električno odvojena rasvjetna prstena za aplikacije/funkcije neovisne jedna o drugoj
Za nadzorni i krug rasvjete

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da