




13393512

#### Technické vlastnosti

##### Kapacita

|                      |   |
|----------------------|---|
| Počet skupin spínačů | 2 |
|----------------------|---|

##### Materiál

|                  |            |
|------------------|------------|
| Barva            | Šedá       |
| Kód RAL          | 7035       |
| Povrchová úprava | Matná      |
| Materiál         | Termoplast |
| Povrch           | Neošetřený |

##### Rozměry

|         |        |
|---------|--------|
| Výška   | 154 mm |
| Šířka   | 83 mm  |
| Hloubka | 23 mm  |

##### Příslušenství

|               |    |
|---------------|----|
| Popisové pole | Ne |
|---------------|----|

##### Instalace, montáž

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Montážní/připojovací poloha | Vertikální |
|-----------------------------|------------|

##### Bezpečnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stupeň krytí IP        | IP20 |
| Mechanická odolnost IK | IK05 |

##### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -15 - 30 °C |
|------------------|-------------|

##### Texty

|                |                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Způsob montáže | Pro přišroubování<br>Pro svislou montáž                                                                              |
| Osvětlení      | Se 2 elektricky oddělenými světelnými kruhy pro aplikace/funkce nezávislé na sobě<br>Pro osvětlení a kontrolní obvod |

##### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |