



13393512

Технічні характеристики

Ємність

Кількість секцій	2
------------------	---

Матеріали

Colour	Сірий
Код RAL	7035
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	154 mm
Ширина	83 mm
Глибина	23 mm

Аксесуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Установлення, монтаж

Положення для монтажу/підключення	Вертикальний
-----------------------------------	--------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK05

Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Тексти

Режим встановлення	Для гвинтового кріплення Для вертикального монтажу
Освітлення	З 2 електрично розділеними світловими кільцями для незалежних один від одного застосувань/функцій Для ланцюгів освітлення та моніторингу

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так