



ZAL131

Polyester verdeelkast, grootte 1/1355, leeg, 1355x780x315 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1355 mm
Breedte	780 mm
Diepte	315 mm
Dikte zijwand	3,5 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Type slot	3-punts met zwenkgreep 8 mm
Slagvastheid IK	IK10

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	3
Aantal flensplaatopeningen	0

Installatie, montage

Gemonteerd op	Sokkel
Geschikt voor buitengebruik	Ja

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Materiaal	Glasvezelversterkt polyester

Samenstelling

Aantal verdelerrijen	8
----------------------	---

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2
Deur/deksel is transparant	Nee

Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

The technical drawing illustrates the Schrankauflage (cabinet support) from two perspectives: a front view (left) and a side view (right).

Front View Dimensions:

- Total width: 960
- Top section width: 780
- Section between top and middle: 720
- Section between middle and bottom: 670
- Right side offset: 75.5
- Left side offsets (from left edge): 240, 185, 710, 185, 185.
- Bottom section width: 250
- Overall height: 900

Side View Dimensions:

- Top flange width: 315
- Vertical distance from top flange to centerline: 1290
- Vertical distance from centerline to base: 1355
- Base thickness: 300
- Internal vertical dimension: 233
- Small horizontal offset: 28

Labels:

- Schrankauflage
- max. Einbautiefe im Schlossbereich

* mögl. Einbaulage 339/300