



HW4E432FE

Interruttore automatico aperto hw+ HW4 66kA 3200A 4P fisso sentinel Energy

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	3200 A
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2	66 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2	66 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2	66 kA

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	1000 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	12000 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Architettura

Numero di poli	4
Numero di poli	4P4D N:0/50/100/200%
Tipo di costruzione del dispositivo	Fissa incorporata

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si