



B02458



Angolo interno per canali linea TA-EN grigio NIAV 40x40 G

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Range regolazione dell'angolo	70 - 120
-------------------------------	----------

Serie

Altezza	40 mm
Larghezza	40 mm

Materiali

Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
Colore	Grigio
Codice RAL	7030

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
-------------------------	-----------

Adatto per

02 TA-EN 40x40

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

