



B04108



IP40 INC 08 NE Centralino 8 moduli portella fumè Pablo IP40 Incasso NERO

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Corrente

Corrente nominale	125 A
-------------------	-------

Equipaggiamento

Numero di file	1
----------------	---

Numero di moduli

Numero di moduli	8
------------------	---

Serie

Altezza	225 mm
Larghezza	261 mm
Profondità	102 mm
Larghezza di montaggio	261 mm

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
--------------------------------------	---

Serie

Profondità di installazione	74 mm
Numero di unità in larghezza	8

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	Si
----------------------------	----

Materiali

Materiale	Plastica
Codice RAL	9016
Colore	Nero
Resistente agli ultravioletti	Si

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK09
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40
Tipo di bloccaggio	Senza serratura
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	960 °C

Illustrazioni | Disegni

