



FP25SN2

Schrank, univers, IP44/II, 1950x1300x205mm, leer

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1950 mm
Breite	1300 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schliessungstyp	3-Punkt Schloss Ohne Schloss
Stossfestigkeit IK	IK09

Ausstattung

Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10

Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Reinweiss
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung

Anzahl Reihen	12
---------------	----

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	400 A
-----------	-------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----