



85345173



KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink K.5 edelstahl, lackiert

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	1,10 - 1,10 m
Montagehöhe	1,10 - 1,10 m

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	quicklink
Minimale Einschaltdauer	1 s

Funktionen

Maximale Einschaltdauer	180 min
-------------------------	---------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
------------------------	----

Lieferumfang

Busan Kopplung inklusive	Ja
--------------------------	----

Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

Erfassung

Erfassungswinkel einstellbar	45 - 90 °
Erfassungswinkel horizontal	90 - 180

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Werkstoff

Werkstoff	Edelstahl Thermoplast
-----------	--------------------------

Texte

Funktion	Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation Teach-Funktion für die Ansprechelligkeit über Taste Mit Tastensperre Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
----------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----