



FP25TW2

univers Obudowa stojąca IP54/I 1950x1300x205

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Wysokość	1800 mm
Szerokość	1300 mm
Głębokość	205 mm
Grubość ścianki bocznej	1 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP54
Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Typ blokowania	Dźwignia obrotowa 3-punktowa
Odporność na uderzenie IK	IK09

**Sprzęt**

Liczba sekcji w poziomie	5
Liczba otworów płyty kołnierzej	10

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Mocowanie podłogowe
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

**Materiały**

Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

**Sprzęt**

Liczba rzędów	12
---------------	----

**Materiały**

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy	2
Liczba zamków	0
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Typ drzwi	Podwójne drzwi, asymetryczne

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	250 A
-----------------	-------

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----