



G42019010

**Steckdose 2-fach ohne Berührungsschutz Wago halogenfrei frontrastend reinweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	250 - 250 V
--------------	-------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	50 mm
Breite	120 mm
Tiefe	54 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
-----------------------	-------------

**Konnektivität**

Montageart	Schnappbefestigung
------------	--------------------

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------