

Einfachtürfront IP40 120/180° 600x2000 (BxH) RAL nach Wahl

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1996 mm
Breite	600 mm
Tiefe	20 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Art der Schranktür	Anschlagtür

Werkstoff

Farbe	Kundenspezifisch
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP40
--------------------------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja