



ZAL135PA

**Verteilersäule, Baureihe 135, Montageplatte (200mm x 537mm), Festplatausschnitt**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	1350 mm
Breite	360 mm
Tiefe	360 mm
Materialdicke Seitenwand	3,5 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

**Ausstattung**

Anzahl Felder	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0

**Installation, Montage**

Montage auf	Eingrabschelle
Geeignet für Außenbereich	Ja

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	3
---------------	---

**Werkstoff**

Glanzgrad	Matt
-----------	------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Spannung**

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

# Produktdatenblatt

## ZAL135PA

### Abbildungen | Zeichnungen

